

HTF ZRV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpelőszerszámok esztergált/sajtolt érintkezőkhöz

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.

Általános rendelési adatok

Változat	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.2mm ² , 1mm ² , FoderBcrimp
Rendelési szám	9014840000
Típus	HTF ZRV
GTIN (EAN)	4008 190949969
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	200 mm	Szélesség (coll)	7.874 inch
Nettó tömeg	452.7 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Krimpelő szerszámok ZRV vagy MKF lapos csatlakozós érintkezőkhöz	Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül
-----------------	--	----------	---------------------------------------

Szerszámjellemzők - krimpelés

Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	1 mm ²	Érvéghüvelyek keresztmetszete, min.	0.2 mm ²
Krimpelési típus/profil	FoderBcrimp		

Érintkező leírása

Érintkező típusa	Weidmüller ZRV	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	AWG 17
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	AWG 24	Krimpelési tartomány, max.	1 mm ²
Krimpelési tartomány, min.	0.2 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

