

FLECAFIX 24/36**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Csavarózószerszám tömszelencék és tartozékok rögzítéséhez és kioldásához a 11-36 AF mérettartományban.

- Egyszerre több sor tömszelencét is át tud érní
- Nem deformálja a tömszelencéket
- Villáskulcs mérete 11 - 36 mm
- A kulcsnyílás mérete korlátlanul állítható
- Kilincsműves működés: a szerszámot nem szükséges levenni a forgatások között
- Valódi egykezes használat

Általános rendelési adatok

Változat	Cable gland tool
Rendelési szám	9015980000
Típus	FLECAFIX 24/36
GTIN (EAN)	4032248309597
Qty.	1 Darab
Csomagolás	Kartondoboz

FLECAFIX 24/36

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Méretek és tömegek

Mélység	30 mm	Mélység (coll)	1.1811 inch
Magasság	60 mm	Magasság (coll)	2.3622 inch
Szélesség	204 mm	Szélesség (coll)	8.0315 inch
Nettó tömeg	206.3 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Tömszelence szerszám, 24-36 AF
-----------------	-----------------------------------

Csavarozó szerszámok

Méret	24 - 36 mm
-------	------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		

FLECAFIX 24/36

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

Felhasználási példa

