

HTN 21 AN ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Krimpelő szerszámok szigetetlen csatlakozókhoz
Hengerelt kábelsaruk, csősaruk, kivezető csapok,
párhuzamos és soros csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

Változat	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm ² , 6mm ² , Fogas sajtolás
Rendelési szám	9017170000
Típus	HTN 21 AN ZERT
GTIN (EAN)	4008 1902 18447
Qty.	1 Darab

HTN 21 AN ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	200 mm	Szélesség (coll)	7.874 inch
Nettó tömeg	442.64 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Krimpelő szerszám szigetetlen csatlakozókhoz, 0,5 – 6 mm ² , végütközővel	Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül
-----------------	--	----------	---------------------------------------

Szerszámjellemzők - krimpelés


Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	6 mm ²	Krimpelési típus/profil	Fogas sajtolás
-------------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

Érintkező leírása

Érintkező típusa	Nem szigetelt összekötők	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	AWG 10
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	AWG 21	Krimpelési tartomány, max.	6 mm ²
Krimpelési tartomány, min.	0.5 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



Crimp Counter**Általános rendelési adatok**

Típus	CRIMP COUNTER	Változat
Rendelési szám	3099520000	
GTIN (EAN)	4099987134347	
Qty.	1 ST	