

**CTN 25 D4 ZERT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpelő szerszámok szigetetlen csatlakozókhoz  
Hengerelt kábelsaruk, csősaruk, kivezető csapok,  
párhuzamos és soros csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

**Általános rendelési adatok**

|                |  |
|----------------|--|
| Változat       | Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz,<br>10mm <sup>2</sup> , 25mm <sup>2</sup> , Fogas sajtolás |
| Rendelési szám | <a href="#">9017350000</a>   |
| Típus          | CTN 25 D4 ZERT   |
| GTIN (EAN)     | 4008 190435752   |
| Qty.           | 1 Darab  |

## CTN 25 D4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

|             |        |                  |             |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Szélesség   | 250 mm | Szélesség (coll) | 9.8425 inch |
| Nettó tömeg | 717 g  |                  |             |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Nem érintett                         |
| REACH SVHC               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                     | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

## Műszaki adatok

|                 |  |          |                                       |
|-----------------|--|----------|---------------------------------------|
| Árucikk leírása | Krimpelő szerszám szigetetlen csatlakozókhoz 10 – 25 mm <sup>2</sup> | Változat | Mechanikus, cserélhető betétek nélkül |
|-----------------|--|----------|---------------------------------------|

## Szerszámjellemzők - krimpelés


|                                     |                    |                         |                |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|
| Érvéghüvelyek keresztmetszete, max. | 25 mm <sup>2</sup> | Krimpelési típus/profil | Fogas sajtolás |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|

## Érintkező leírása

|                                  |                          |                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Érintkező típusa                 | Nem szigetelt összekötők | Vezeték-keresztmetszet, max. AWG | AWG 4              |
| Vezeték-keresztmetszet, min. AWG | AWG 8                    | Krimpelési tartomány, max.       | 25 mm <sup>2</sup> |
| Krimpelési tartomány, min.       | 10 mm <sup>2</sup>       |                                  |                    |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000168    | ETIM 9.0    | EC000168    |
| ETIM 10.0   | EC000168    | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 |             |             |



**CTN 25 D4 ZERT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tartozékok****Tartozékok/cserealkatrészek**

Krimpelő szerszámok szigetetlen csatlakozókhoz  
Hengerelt kábelsaruk, csősaruk, kivezető csapok,  
párhuzamos és soros csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |                            |
|----------------|----------------------------|----------------------------|
| Típus          | ERTE ES CTN 25 D4          | Változat                   |
| Rendelési szám | <a href="#">9050570000</a> | Présszerszám, Pótalkatrész |
| GTIN (EAN)     | 4008190353704              |                            |
| Qty.           | 1 ST                       |                            |