

HTI 15 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Krimpelő szerszámok szigetelt csatlakozókhoz
kábelcsatlakozókhoz, kivezető csatlakozókhoz, párhuzamos és soros
csatlakozókhoz, dugaszoló csatlakozókhoz

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.
- DIN EN 60352 2. rész szerint tesztelve

Általános rendelési adatok

Változat	Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelcsatlakozókhoz, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Kettős krimpelés
Rendelési szám	9017430000
Típus	HTI 15 ZERT
GTIN (EAN)	4008 190865344
Qty.	1 Darab

HTI 15 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	200 mm	Szélesség (coll)	7.874 inch
Nettó tömeg	453.2 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Krimpelő szerszám szigetelt csatlakozókhoz 0,5 – 2,5 mm ²	Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül
-----------------	---	----------	---------------------------------------

Szerszámjellemzők - krimpelés

Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	2.5 mm ²	
Krimpelési típus/profil	Kettős krimpelés	
Krimpelőállomás	Krimpelőállomás száma	1
	Vezeték-keresztmetszet, min.	0.5 mm ²
	Vezeték-keresztmetszet, max.	1.5 mm ²
	Vezeték-keresztmetszet AWG, min.	21 AWG
	Vezeték-keresztmetszet AWG, max.	16 AWG
	A krimpelőállomás színe	Piros
Krimpelőállomás	Krimpelőállomás száma	2
	Vezeték-keresztmetszet, min.	1.5 mm ²
	Vezeték-keresztmetszet, max.	2.5 mm ²
	Vezeték-keresztmetszet AWG, min.	16 AWG
	Vezeték-keresztmetszet AWG, max.	14 AWG
	A krimpelőállomás színe	Kék

Érintkező leírása

Érintkező típusa	Szigetelt csatlakozó	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	AWG 14
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	AWG 21	Krimpelési tartomány, max.	2.5 mm ²
Krimpelési tartomány, min.	0.5 mm ²		

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	Nem alkalmas tömör vezetékhez. Az érintkezőn a szigetelés kúposan van préselve.
------------------	---


Besorolások

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



Tartozékok

Tartozékok/cserealkatrészek



Krimpelő szerszámok szigetelt csatlakozókhoz kábelsaruk, kivezető csapok, párhuzamos és soros csatlakozók, dugaszoló csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.
- DIN EN 60352 2. rész szerint tesztelve

Általános rendelési adatok

Típus	ERTE ES HTI 15	Változat
Rendelési szám	1246370000	Présszerszám, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118034462	
Qty.	1 ST	
Típus	ERTE ES HTI 15	Változat
Rendelési szám	1246370000	Présszerszám, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118034462	
Qty.	1 ST	