


H1,0/15S ZH GE SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Polipropilén kúpos kábelbevezető tölcsér
 - 105 °C-ig hőálló
- 0,5–10,0 mm² méretű vezetékekhez (AWG 20 -7)
Anyag: E-Cu, horganyzott
Mérettűrés a következő szerint: DIN 46228 4

Általános rendelési adatok

Változat	Érvég hüvely, lker-érvég hüvely, 12 mm, 8 mm, sárga
Rendelési szám	9018650000
Típus	H1,0/15S ZH GE SV
GTIN (EAN)	4032248011407
Qty.	500 Darab
Csomagolás	Multipack bag

H1,0/15S ZH GE SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	0.17 g
-------------	--------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Iker-érvéghüvely, sárgas	Változat	Iker-érvéghüvely
-----------------	--------------------------	----------	------------------

Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	2.2 mm	Érintkező felület hossza (L2)	8 mm
Gallér szélesség (B)	3.2 mm	Gallér magassága (A)	5.8 mm
Műanyag gallér vastagsága (S2)	0.3 mm	L1, mm	15.00 mm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 17	Fém hüvely vastagsága (S1)	0.15 mm
Csupaszolási hossz	12 mm	Vezeték-keresztmetszet	1 mm ²
Sínkód	Weidmueller		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Rajz

