


H10,0/30DS ZH R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Polipropilén kúpos kábelbevezető tölcsér
 - 105 °C-ig hőálló
- 0,5–10,0 mm² méretű vezetékekhez (AWG 20 -7)
Anyag: E-Cu, horganyzott
Mérettűrés a következő szerint: DIN 46228 4

Általános rendelési adatok

Változat	Érvéghüvely, lker-érvéghüvely, 23 mm, 18 mm, piros
Rendelési szám	9018890000
Típus	H10,0/30DS ZH R
GTIN (EAN)	4032248105847
Qty.	100 Darab
Csomagolás	loose

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	0.91 g
-------------	--------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Iker-érvéghüvely, piros	Változat	Iker-érvéghüvely
-----------------	-------------------------	----------	------------------

Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	6.5 mm	Érintkező felület hossza (L2)	18 mm
Gallér szélesség (B)	7.6 mm	Gallér magassága (A)	13.4 mm
Műanyag gallér vastagsága (S2)	0.5 mm	L1, mm	30.00 mm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 8	Fém hüvely vastagsága (S1)	0.2 mm
Csupaszolási hossz	23 mm	Vezeték-keresztmetszet	10 mm ²
Sínkód	DIN		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Rajz

