


**H0,5/12D W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

**Általános rendelési adatok**

|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| Változat       | Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, fehér |
| Rendelési szám | <a href="#">9019000000</a>               |
| Típus          | H0,5/12D W                               |
| GTIN (EAN)     | 4008190085728                            |
| Qty.           | 500 Darab                                |
| Csomagolás     | loose                                    |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS                      | Megfelel                    |
| UL File Number Search     | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E499744                     |

## Méretetek és tömegek

|             |        |
|-------------|--------|
| Nettó tömeg | 0.05 g |
|-------------|--------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Műszaki adatok

|                 |                                      |          |          |
|-----------------|--------------------------------------|----------|----------|
| Árucikk leírása | Érvéghüvely műanyag gallérral, fehér | Változat | Standard |
|-----------------|--------------------------------------|----------|----------|

## Érvéghüvelyek

|                                 |          |                                               |                     |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------|---------------------|
| Érintkező felület átmérője (D1) | 1 mm     | Érintkező felület hossza (L2)                 | 6 mm                |
| Gallér átmérője (D2)            | 2.6 mm   | Műanyag gallér vastagsága (S2)                | 0.25 mm             |
| L1, mm                          | 12.00 mm | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 20              |
| Fém hüvely vastagsága (S1)      | 0.15 mm  | Katonai kivétel                               | T 20A 001 A         |
| Csupaszolási hossz              | 8 mm     | Vezeték-keresztmetszet                        | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Sínkód                          | DIN      |                                               |                     |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

**Rajz**