


H2,5/15D BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Változat	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, kék
Rendelési szám	9019160000
Típus	H2,5/15D BL
GTIN (EAN)	4008 190028732
Qty.	500 Darab
Csomagolás	loose

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	0.14 g
-------------	--------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Érvéghüvely műanyag gallérral, kék	Változat	Standard
-----------------	------------------------------------	----------	----------

Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	2.2 mm	Érintkező felület hossza (L2)	8 mm
Gallér átmérője (D2)	4.2 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0.25 mm
L1, mm	15.00 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 14
Fém hüvely vastagsága (S1)	0.15 mm	Katonai kivétel	T 20A 017 A
Csupaszolási hossz	10 mm	Vezeték-keresztmetszet	2.5 mm ²
Sínkód	DIN		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Rajz

