


H4,0/20D GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Változat	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, szürke
Rendelési szám	9019200000
Típus	H4,0/20D GR
GTIN (EAN)	4008190126575
Qty.	500 Darab
Csomagolás	loose

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	0.29 g
-------------	--------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Érvéghüvely műanyag gallérral, szürke	Változat	Standard
-----------------	---------------------------------------	----------	----------

Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	2.8 mm	Érintkező felület hossza (L2)	12 mm
Gallér átmérője (D2)	4.8 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0.3 mm
L1, mm	20.00 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 12
Fém hüvely vastagsága (S1)	0.2 mm	Katonai kivétel	T 20A 020 A
Csupaszolási hossz	14 mm	Vezeték-keresztmetszet	4 mm ²
Sínkód	DIN		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Rajz

