


**H6,0/26D GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

**Általános rendelési adatok**

Változat	Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, sárga
Rendelési szám	<a href="#">9019230000</a>
Típus	H6,0/26D GE
GTIN (EAN)	4008 190072117
Qty.	100 Darab
Csomagolás	loose

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

## Méreték és tömegek

Nettó tömeg	0.5 g
-------------	-------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Érvéghüvely műanyag gallérral, sárga	Változat	Standard
-----------------	--------------------------------------	----------	----------

## Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	3.5 mm	Érintkező felület hossza (L2)	18 mm
Gallér átmérője (D2)	6.3 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0.3 mm
L1, mm	26.00 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 10
Fém hüvely vastagsága (S1)	0.2 mm	Katonai kivétel	T 20A 023 A
Csupaszolási hossz	20 mm	Vezeték-keresztmetszet	6 mm <sup>2</sup>
Sínkód	DIN		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Rajz**

