


**H16,0/22D BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

**Általános rendelési adatok**

Változat	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, kék
Rendelési szám	<a href="#">9019260000</a>
Típus	H16,0/22D BL
GTIN (EAN)	4008 190125806
Qty.	100 Darab
Csomagolás	loose

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

## Méreték és tömegek

Nettó tömeg	0.67 g
-------------	--------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfeleléségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Érvéghüvely műanyag gallérral, kék	Változat	Standard
-----------------	------------------------------------	----------	----------

## Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	5.8 mm	Érintkező felület hossza (L2)	12 mm
Gallér átmérője (D2)	8.8 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0.4 mm
L1, mm	22.00 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 6
Fém hüvely vastagsága (S1)	0.2 mm	Katonai kivétel	T 20A 026 A
Csupaszolási hossz	15 mm	Vezeték-keresztmetszet	16 mm <sup>2</sup>
Sínkód	DIN		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Rajz**

