


H16,0/28D BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Változat	Érvéghüvely, Standard, 21 mm, 18 mm, kék
Rendelési szám	9019270000
Típus	H16,0/28D BL
GTIN (EAN)	4008190100773
Qty.	100 Darab
Csomagolás	loose

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	0.83 g
-------------	--------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Érvéghüvely műanyag gallérral, kék	Változat	Standard
-----------------	------------------------------------	----------	----------

Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	5.8 mm	Érintkező felület hossza (L2)	18 mm
Gallér átmérője (D2)	8.8 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0.4 mm
L1, mm	28.00 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 6
Fém hüvely vastagsága (S1)	0.2 mm	Katonai kivétel	T 20A 027 A
Csupaszolási hossz	21 mm	Vezeték-keresztmetszet	16 mm ²
Sínkód	DIN		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Rajz

