


H25,0/30D 16 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | Érvéghüvely, Standard, 18 mm, 16 mm, sárga |
| Rendelési szám | 9019280000 |
| Típus | H25,0/30D 16 GE |
| GTIN (EAN) | 4008 190038380 |
| Qty. | 50 Darab |
| Csomagolás | loose |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E499744 |

Méretetek és tömegek

| | |
|-------------|--------|
| Nettó tömeg | 1.19 g |
|-------------|--------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Műszaki adatok

| | | | |
|-----------------|--------------------------------------|----------|----------|
| Árucikk leírása | Érvéghüvely műanyag gallérral, sárga | Változat | Standard |
|-----------------|--------------------------------------|----------|----------|

Érvéghüvelyek

| | | | |
|---------------------------------|----------|--|--------------------|
| Érintkező felület átmérője (D1) | 7.3 mm | Érintkező felület hossza (L2) | 16 mm |
| Gallér átmérője (D2) | 11.2 mm | Műanyag gallér vastagsága (S2) | 0.4 mm |
| L1, mm | 30.00 mm | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 3 |
| Fém hüvely vastagsága (S1) | 0.2 mm | Katonai kivétel | T 20A 028 A |
| Csupaszolási hossz | 18 mm | Vezeték-keresztmetszet | 25 mm ² |
| Sínkód | DIN | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

Rajz

