


H50,0/36D BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Változat	Érvéghüvely, Standard, 26 mm, 20 mm, kék
Rendelési szám	9019340000
Típus	H50,0/36D BL
GTIN (EAN)	4008 190067632
Qty.	50 Darab
Csomagolás	loose

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	2.8 g
-------------	-------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfeleléségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Érvéghüvely műanyag gallérral, kék	Változat	Standard
-----------------	------------------------------------	----------	----------

Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	10.3 mm	Érintkező felület hossza (L2)	20 mm
Gallér átmérője (D2)	15 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0.5 mm
L1, mm	36.00 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 1
Fém hüvely vastagsága (S1)	0.3 mm	Katonai kivétel	T 20A 034 A
Csupaszolási hossz	26 mm	Vezeték-keresztmetszet	50 mm ²
Sínkód	DIN		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Rajz

