

**STRIPAX PLUS 2.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Vágó-, csupaszoló és krimpelő szerszámok a csatlakoztatott érvéghüvely-szalagokhoz

- Vágás
- Csúszólás
- Krimpelés
- Az érvéghüvelyek automatikus betöltése
- A racsnival precíz krimpelést garantál
- Kioldás opció helytelen üzemelés esetén
- Hatékony: csak egy szerszám szükséges a vezetékvezetési munkához, így jelentős időt takaríthatunk meg
- Kizárólag összekapcsolt, egyenként 50 darabból álló Weidmüller érvéghüvely-szalagokat lehet megmunkálni. Az érvéghüvelyek tekercsen való használata károsodáshoz vezethet.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Vágó, csupaszoló és krimpelő szerszám, Krimpelő szerszám érvéghüvelyekhez, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Trapéz alakú krimpelés
Rendelési szám	<a href="#">9020000000</a>
Típus	STRIPAX PLUS 2.5
GTIN (EAN)	4008190067267
Qty.	1 Darab

## STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Szélesség	210 mm	Szélesség (coll)	8.2677 inch
Nettó tömeg	248.63 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Présszerszám	Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül
-----------------	--------------	----------	---------------------------------------

## Szerszámjellemzők - krimpelés

Érvég hüvelyek keresztmetszete, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Érvég hüvelyek keresztmetszete, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Krimpelési típus/profil	Trapéz alakú krimpelés		


## Érintkező leírása

Érintkező típusa	Láncolt érvég hüvelyek csíkban	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	AWG 14
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	AWG 20	Krimpelési tartomány, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Krimpelési tartomány, min.	0.5 mm <sup>2</sup>		


## Besorolások

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

**Felhasználási példa**



**Felhasználási példa**



**Felhasználási példa**



## STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Tartozékok/cserealkatrészek



Vágó-, csupaszoló és krimpelő szerszámok a csatlakoztatott érvéghüvely-szalagokhoz

- Vágás
- Csupaszolás
- Krimpelés
- Az érvéghüvelyek automatikus betöltése
- A racsniprecíz krimpelést garantál
- Kioldás opció helytelen üzemelés esetén
- Hatékony: csak egy szerszám szükséges a vezetékezési munkához, így jelentős időt takaríthatunk meg
- Kizárólag összekapcsolt, egyenként 50 darabból álló Weidmüller érvéghüvely-szalagokat lehet megmunkálni. Az érvéghüvelyek tekercsen való használata károsodáshoz vezethet.

## Általános rendelési adatok

Típus	ERSATZMESSER STRIPAX PL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9050340000</a>	Pót vágókés
GTIN (EAN)	4008190350949	
Qty.	5 ST	
Típus	ERTE AIME SPX P II	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2917160000</a>	Vágókés
GTIN (EAN)	4099986548121	
Qty.	1 ST	

## Érvéghüvely-csik



- Érvéghüvely-csíkok (50 db-os) összekapcsolása
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H0,5/14 OR BD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004270000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190091774	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,5/14D W BD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004280000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190162627	
Qty.	500 ST	

## STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	H0,5/14T W BD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9021930000</a>	Érvég hüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190262402	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/14 W BD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004290000</a>	Érvég hüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190006778	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/14D GR BD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004300000</a>	Érvég hüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190154837	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/14T HBL BD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004310000</a>	Érvég hüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Világoskék
GTIN (EAN)	4008190179298	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/14 GE BD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004320000</a>	Érvég hüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190167523	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/14D R BD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004330000</a>	Érvég hüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190047498	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/14T R BD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9021950000</a>	Érvég hüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190262747	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/14 R BD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004340000</a>	Érvég hüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190080723	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/14D SW BD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004350000</a>	Érvég hüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190005474	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/14T SW BD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9021960000</a>	Érvég hüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190262389	
Qty.	500 ST	

## STRIPAX PLUS 2.5


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	H2,5/14D BL BD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004360000</a>	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 8 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190083397	
Qty.	500 ST	
Típus	H2,5/14T GR BD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004370000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190052508	
Qty.	500 ST	

## Tartozékok/cserealkatrészek



Vágó-, csupaszoló és krimpelő szerszámok a csatlakoztatott érvéghüvely-szalagokhoz

- Vágás
- Csupaszolás
- Krimpelés
- Az érvéghüvelyek automatikus betöltése
- A racsniprecíz krimpelést garantál
- Kioldás opció helytelen üzemelés esetén
- Hatékony: csak egy szerszám szükséges a vezetékezési munkához, így jelentős időt takaríthatunk meg
- Kizárólag összekapcsolt, egyenként 50 darabból álló Weidmüller érvéghüvely-szalagokat lehet megmunkálni. Az érvéghüvelyek tekercsen való használata károsodáshoz vezethet.

## Általános rendelési adatok

Típus	ERSATZMESSER STRIPAX PL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9050340000</a>	Pót vágókés
GTIN (EAN)	4008190350949	
Qty.	5 ST	
Típus	ERTE AIME SPX P II	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2917160000</a>	Vágókés
GTIN (EAN)	4099986548121	
Qty.	1 ST	