

STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com



Vágó-, csupaszoló és krimpelő szerszámok a csatlakoztatott érvéghüvely-szalagokhoz

- Vágás
- Csúszólás
- Krimpelés
- Az érvéghüvelyek automatikus betöltése
- A racsnival precíz krimpelést garantál
- Kioldás opció helytelen üzemelés esetén
- Hatékony: csak egy szerszám szükséges a vezetékvezési munkához, így jelentős időt takaríthatunk meg
- Kizárólag összekapcsolt, egyenként 50 darabból álló Weidmüller érvéghüvely-szalagokat lehet megmunkálni. Az érvéghüvelyek tekercsen való használata károsodáshoz vezethet.

Általános rendelési adatok

Változat	Vágó, csupaszoló és krimpelő szerszám, Krimpelő szerszám érvéghüvelyekhez, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Trapéz alakú krimpelés
Rendelési szám	9020000000
Típus	STRIPAX PLUS 2.5
GTIN (EAN)	4008190067267
Qty.	1 Darab

STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	210 mm	Szélesség (coll)	8.2677 inch
Nettó tömeg	248.63 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Présszerszám	Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül
-----------------	--------------	----------	---------------------------------------

Szerszámjellemzők - krimpelés


Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	2.5 mm ²	Érvéghüvelyek keresztmetszete, min.	0.5 mm ²
Krimpelési típus/profil	Trapéz alakú krimpelés		

Érintkező leírása

Érintkező típusa	Láncolt érvéghüvelyek csíkban	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	AWG 14
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	AWG 20	Krimpelési tartomány, max.	2.5 mm ²
Krimpelési tartomány, min.	0.5 mm ²		

Besorolások


ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		



Felhasználási példa



Felhasználási példa



Felhasználási példa




STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tartozékok/cserealkatrészek



Vágó-, csupaszoló és krimpelő szerszámok a csatlakoztatott érvéghüvely-szalagokhoz

- Vágás
- Csupaszolás
- Krimpelés
- Az érvéghüvelyek automatikus betöltése
- A racsniprecíz krimpelést garantál
- Kioldás opció helytelen üzemelés esetén
- Hatékony: csak egy szerszám szükséges a vezetékezési munkához, így jelentős időt takaríthatunk meg
- Kizárólag összekapcsolt, egyenként 50 darabból álló Weidmüller érvéghüvely-szalagokat lehet megmunkálni. Az érvéghüvelyek tekercsen való használata károsodáshoz vezethet.

Általános rendelési adatok

Típus	ERSATZMESSER STRIPAX PL	Változat
Rendelési szám	9050340000	Spare cutting blade
GTIN (EAN)	4008190350949	
Qty.	5 ST	
Típus	ERTE AIME SPX P II	Változat
Rendelési szám	2917160000	Cutting blade
GTIN (EAN)	4099986548121	
Qty.	1 ST	

Érvéghüvely-csík



- Érvéghüvely-csíkok (50 db-os) összekapcsolása
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,5/14 OR BD	Változat
Rendelési szám	9004270000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190091774	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,5/14D W BD	Változat
Rendelési szám	9004280000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190162627	
Qty.	500 ST	

STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	H0,5/14T W BD	Változat
Rendelési szám	9021930000	Érvég hüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190262402	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/14 W BD	Változat
Rendelési szám	9004290000	Érvég hüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190006778	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/14D GR BD	Változat
Rendelési szám	9004300000	Érvég hüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190154837	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/14T HBL BD	Változat
Rendelési szám	9004310000	Érvég hüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Világoskék
GTIN (EAN)	4008190179298	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/14 GE BD	Változat
Rendelési szám	9004320000	Érvég hüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190167523	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/14D R BD	Változat
Rendelési szám	9004330000	Érvég hüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190047498	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/14T R BD	Változat
Rendelési szám	9021950000	Érvég hüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190262747	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/14 R BD	Változat
Rendelési szám	9004340000	Érvég hüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190080723	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/14D SW BD	Változat
Rendelési szám	9004350000	Érvég hüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190005474	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/14T SW BD	Változat
Rendelési szám	9021960000	Érvég hüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190262389	
Qty.	500 ST	

STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	H2,5/14D BL BD	Változat
Rendelési szám	9004360000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 8 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190083397	
Qty.	500 ST	
Típus	H2,5/14T GR BD	Változat
Rendelési szám	9004370000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190052508	
Qty.	500 ST	

Tartozékok/cserealkatrészek



Vágó-, csupaszoló és krimpelő szerszámok a csatlakoztatott érvéghüvely-szalagokhoz

- Vágás
- Csupaszolás
- Krimpelés
- Az érvéghüvelyek automatikus betöltése
- A racsniprecíz krimpelést garantál
- Kioldás opció helytelen üzemelés esetén
- Hatékony: csak egy szerszám szükséges a vezetékezési munkához, így jelentős időt takaríthatunk meg
- Kizárólag összekapcsolt, egyenként 50 darabból álló Weidmüller érvéghüvely-szalagokat lehet megmunkálni. Az érvéghüvelyek tekercsen való használata károsodáshoz vezethet.

Általános rendelési adatok

Típus	ERSATZMESSER STRIPAX PL	Változat
Rendelési szám	9050340000	Spare cutting blade
GTIN (EAN)	4008190350949	
Qty.	5 ST	
Típus	ERTE AIME SPX P II	Változat
Rendelési szám	2917160000	Cutting blade
GTIN (EAN)	4099986548121	
Qty.	1 ST	