


H2,5/25T GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Változat	Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, szürke
Rendelési szám	9021090000
Típus	H2,5/25T GR
GTIN (EAN)	4008190060916
Qty.	500 Darab
Csomagolás	loose

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

UL File Number Search [UL weboldal](#)

Tanúsítvány száma (cULus) E499744

Méreték és tömegek

Nettó tömeg 0.24 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül

REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Érvéghüvely műanyag gallérral, szürke	Változat	Standard
-----------------	---------------------------------------	----------	----------

Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	2.2 mm	Érintkező felület hossza (L2)	18 mm
Gallér átmérője (D2)	4.2 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0.25 mm
L1, mm	25.00 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 14
Fém hüvely vastagsága (S1)	0.15 mm	Csupaszolási hossz	20 mm
Vezeték-keresztmetszet	2.5 mm ²	Sínkód	Telemecanique

Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Rajz

