


H6,0/26T GN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Változat	Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, zöld
Rendelési szám	9021140000
Típus	H6,0/26T GN
GTIN (EAN)	4008 190022501
Qty.	100 Darab
Csomagolás	loose

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	0.5 g
-------------	-------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Érvéghüvely műanyag gallérral, zöld	Változat	Standard
-----------------	-------------------------------------	----------	----------

Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	3.5 mm	Érintkező felület hossza (L2)	18 mm
Gallér átmérője (D2)	6.3 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0.3 mm
L1, mm	26.00 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 10
Fém hüvely vastagsága (S1)	0.2 mm	Csupaszolási hossz	20 mm
Vezeték-keresztmetszet	6 mm ²	Sínkód	Telemecanique

Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Rajz

