



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

### Általános rendelési adatok

Változat	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, fehér
Rendelési szám	<a href="#">9021170000</a>
Típus	H16,0/22T W
GTIN (EAN)	4008190151478
Qty.	100 Darab
Csomagolás	loose

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

## Méreték és tömegek

Nettó tömeg	0.62 g
-------------	--------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Érvéghüvely műanyag gallérral, fehér	Változat	Standard
-----------------	--------------------------------------	----------	----------

## Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	5.8 mm	Érintkező felület hossza (L2)	12 mm
Gallér átmérője (D2)	8.8 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0.4 mm
L1, mm	22.00 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 6
Fém hüvely vastagsága (S1)	0.2 mm	Csupaszolási hossz	15 mm
Vezeték-keresztmetszet	16 mm <sup>2</sup>	Sínkód	Telemecanique

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Rajz**

