


A kép illusztráció

- Érvéghüvely-csíkok (50 db-os) összekapcsolása
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Változat	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér
Rendelési szám	9021930000
Típus	H0,5/14T W BD
GTIN (EAN)	4008 190262402
Qty.	500 Darab
Csomagolás	Reel packaged

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	0.07 g
-------------	--------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Érvéghüvely-szalag, fehér	Változat	Standard
-----------------	---------------------------	----------	----------

Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	1 mm	Érintkező felület hossza (L2)	8 mm
Gallér átmérője (D2)	3.3 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0.25 mm
L1, mm	15.00 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet	AWG 20
Fém hüvely vastagsága (S1)	0.15 mm	AWG, max.	
Vezeték-keresztmetszet	0.5 mm ²	Csupaszolási hossz	10 mm
		Sínkód	Telemecanique

Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Rajz

