

CRIMPFIX LS PZ3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Automatikus csupaszoláshoz és krimpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krimpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyek és érintkezőinek feldolgozása a gép üzemzavarát és meghibásodását eredményezheti!

Általános rendelési adatok

Változat	Automatic stripper and crimper
Rendelési szám	9025300000
Típus	CRIMPFIX LS PZ3
GTIN (EAN)	4008 190380335
Qty.	1 Darab

CRIMPFIX LS PZ3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretetek és tömegek

Mélység	330 mm	Mélység (coll)	12.9921 inch
Magasság	460 mm	Magasság (coll)	18.1102 inch
Szélesség	390 mm	Szélesség (coll)	15.3543 inch
Nettó tömeg	35000 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

PW65 karbantartás - automatikus csupaszolás/krimpelés

Csupaszolási tartomány	0,5 - 2,5 mm ² (~AWG 20-14)	Hajtás	Elektropneumatikus
Impulzus idő	kb. 1 s	Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	2.5 mm ²
Érvéghüvelyek keresztmetszete, min.	0.5 mm ²	Krimpelési hossz	6/8/10 mm
Fogyóeszközök	kábelsaruk zacskóban	Érvéghüvely hossza	12/14/16 mm
Sűrítettlevegő-csatlakozás	5-5,5 bar	Elektromos csatlakozás	100-240 V / 50/60 Hz / 110 VA

Besorolások

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		