

## H-BOX 4,0-16,0QMM DIN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



Doboz műanyag galléros iker-érvéghüvelyyekkel:

- Weidmüller-színkóddal
- DIN-színkód

### Általános rendelési adatok

Változat	Érvéghüvely készlet, Doboz, Sínkód: DIN
Rendelési szám	<a href="#">9025400000</a>
Típus	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN
GTIN (EAN)	4008 19034 1596
Qty.	1 Darab
Csomagolás	Doboz

## H-BOX 4,0-16,0QMM DIN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méreték és tömegek

Magasság	40 mm	Magasság (coll)	1.5748 inch
Átmérő	92 mm	Nettó tömeg	68.64 g

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	(2)Wire-end ferrule
-----------------	---------------------

## Érvéghüvelyek

Sínkód	DIN
--------	-----

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**H-BOX 4,0-16,0QMM DIN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Tartozékok****Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban**

- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- DIN-színkód
- más színkód

**Általános rendelési adatok**


Típus	H4,0/18D GR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9019190000</a>	Érvég hüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190141349	
Qty.	500 ST	

**Névl. vezeték-keresztmetszet 6,0 mm<sup>2</sup>**

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

**Általános rendelési adatok**

Típus	H6,0/20D GE	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9019220000</a>	Érvég hüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190151607	
Qty.	100 ST	

**Névl. vezeték-keresztmetszet 10 mm<sup>2</sup>**

- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## H-BOX 4,0-16,0QMM DIN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Általános rendelési adatok

Típus	H10,0/22D R	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9019240000</a>	Érvég hüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190075385	
Qty.	100 ST	

Névl. vezeték-keresztmetszet 16 mm<sup>2</sup>

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H16,0/22D BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9019260000</a>	Érvég hüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190125806	
Qty.	100 ST	