


BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



1/4" hatlapú hajtás DIN 3126 szabvány szerint, E6.3 alak
a közvetlen gépre csatlakoztatáshoz
DIN 5264 hornyos betétek, 1/4" behajtó, E6.3 DIN 3126

Általános rendelési adatok

Változat	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
Rendelési szám	9025590000
Típus	BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39
GTIN (EAN)	4008190151935
Qty.	10 Darab

BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Szélesség	39 mm	Szélesség (coll)	1.5354 inch
Nettó tömeg	3.7 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Szerszámbetét vezetőcsúccsal
-----------------	---------------------------------

Csavarozó szerszámok

Kés szélessége (B)	4 mm	Kés vastagsága (A)	0.8 mm
Alak	E 6.3 DIN 3126, Összeszerelő csappal, Hornyos	Kés hossza	39 mm

Elektromos csavarhúzó

Tömeg	5.52 g
-------	--------

Besorolások

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		