


H1,5/12S R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Polipropilén kúpos kábelbevezető tölcsér
 - 105 °C-ig hőálló
- 0,5–10,0 mm² méretű vezetékhez (AWG 20 -7)
Anyag: E-Cu, horganyzott
Mérettűrés a következő szerint: DIN 46228 4

Általános rendelési adatok

Változat	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, piros
Rendelési szám	9025690000
Típus	H1,5/12S R
GTIN (EAN)	4008 190059439
Qty.	500 Darab
Csomagolás	loose

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	0.1 g
-------------	-------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Érvéghüvely műanyag gallérral, egyedi méret, piros	Változat	Standard
-----------------	--	----------	----------

Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	1.7 mm	Érintkező felület hossza (L2)	6 mm
Gallér átmérője (D2)	4 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0.25 mm
L1, mm	12.00 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 16
Fém hüvely vastagsága (S1)	0.15 mm	Csupaszolási hossz	8 mm
Vezeték-keresztmetszet	1.5 mm ²	Sínkód	Weidmueller

Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Rajz

