


H0,34/10 TK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód

Általános rendelési adatok

Változat	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, Türkiz
Rendelési szám	9025750000
Típus	H0,34/10 TK
GTIN (EAN)	4008190105365
Qty.	500 Darab
Csomagolás	loose

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	0.04 g
-------------	--------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Érvéghüvely műanyag gallérral, türkiz	Változat	Standard
-----------------	---------------------------------------	----------	----------

Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	0.8 mm	Érintkező felület hossza (L2)	6 mm
Gallér átmérője (D2)	2 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0.25 mm
L1, mm	10.00 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 22
Fém hüvely vastagsága (S1)	0.15 mm	Csupaszolási hossz	8 mm
Vezeték-keresztmetszet	0.34 mm ²	Sínkód	Weidmueller

Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Rajz

