

**H50,0/22S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



10,0 - 185,0 mm<sup>2</sup> (AWG 7 - 350 MCM) méretű  
vezetékekhez  
ónozott vörösréz  
mérettűrések a DIN 46228 1. része szerint

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva

**Általános rendelési adatok**

Változat	Érvéghüvely, Standard, 22 mm, 22 mm, Nem
Rendelési szám	<a href="#">9025880000</a>
Típus	H50,0/22S
GTIN (EAN)	4008 190180430
Qty.	100 Darab
Csomagolás	loose

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

## Méreték és tömegek

Nettó tömeg	2.02 g
-------------	--------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Érvéghüvely műanyagallér nélkül, (2)Wire-end ferrule	Változat	Standard

## Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	10.3 mm	Érintkező felület hossza (L2)	22 mm
Gallér átmérője (D2)	13 mm	L1, mm	22.00 mm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 1	Csupaszolási hossz	22 mm
Vezeték-keresztmetszet	50 mm <sup>2</sup>		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Drawings**

