



Doboz műanyag galléros iker-érvéghüvelyekkel:

- Weidmüller-színkóddal
- DIN-színkód

### Általános rendelési adatok

Változat	Érvéghüvely készlet, Doboz, Sínkód: Weidmüller
Rendelési szám	<a href="#">9025920000</a>
Típus	H-BOX 4,0-16,0QMM
GTIN (EAN)	4008 190101442
Qty.	1 Darab
Csomagolás	Doboz

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Magasság	40 mm	Magasság (coll)	1.5748 inch
Átmérő	92 mm	Nettó tömeg	69.52 g

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Érvéghüvely
-----------------	-------------

## Érvéghüvelyek

Sínkód	Weidmüller
--------	------------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

## H-BOX 4,0-16,0QMM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

### Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- DIN-színkód
- más színkód

### Általános rendelési adatok

Típus	H4,0/18D GR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9019190000</a>	Érvég hüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190141349	
Qty.	500 ST	

### Névl. vezeték-keresztmetszet 6,0 mm<sup>2</sup>




- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

### Általános rendelési adatok

Típus	H6,0/20 SW	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0533500000</a>	Érvég hüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190183905	
Qty.	100 ST	

### Névl. vezeték-keresztmetszet 10 mm<sup>2</sup>



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## H-BOX 4,0-16,0QMM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Általános rendelési adatok

Típus	H10,0/22 EB	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0534200000</a>	Érvég hüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, Elefántcsont színű
GTIN (EAN)	4008190033460	
Qty.	100 ST	

Névl. vezeték-keresztmetszet 16 mm<sup>2</sup>

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H16,0/22 GN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0565900000</a>	Érvég hüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, zöld
GTIN (EAN)	4008190022181	
Qty.	100 ST	