

H-BOX 4,0-16,0QMM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Magasság	40 mm	Magasság (coll)	1.5748 inch
Átmérő	92 mm	Nettó tömeg	69.52 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Érvéghüvely
-----------------	-------------

Érvéghüvelyek

Sínkód	Weidmüller
--------	------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H-BOX 4,0-16,0QMM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban**

- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok


Típus	H4,0/18D GR	Változat
Rendelési szám	9019190000	Érvég hüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190141349	
Qty.	500 ST	

Névl. vezeték-keresztmetszet 6,0 mm²

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H6,0/20 SW	Változat
Rendelési szám	0533500000	Érvég hüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190183905	
Qty.	100 ST	

Névl. vezeték-keresztmetszet 10 mm²

- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

H-BOX 4,0-16,0QMM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Általános rendelési adatok**

Típus	H10,0/22 EB	Változat
Rendelési szám	0534200000	Érvég hüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, Elefántcsont színű
GTIN (EAN)	4008190033460	
Qty.	100 ST	

Névl. vezeték-keresztmetszet 16 mm²

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H16,0/22 GN	Változat
Rendelési szám	0565900000	Érvég hüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, zöld
GTIN (EAN)	4008190022181	
Qty.	100 ST	