


H0,25/10 HBL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Weidmüller-színkód
- többsomagos zacskóban (5 x 100 db)

Általános rendelési adatok

Változat	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, Világoskék
Rendelési szám	9026050000
Típus	H0,25/10 HBL SV
GTIN (EAN)	4008 190138288
Qty.	500 Darab
Csomagolás	Multipack bag

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	0.05 g
-------------	--------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Érvéghüvely műanyag gallérral, világoskék	Változat	Standard
-----------------	---	----------	----------

Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	0.8 mm	Érintkező felület hossza (L2)	6 mm
Gallér átmérője (D2)	1.8 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0.25 mm
L1, mm	10.00 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 24
Fém hüvely vastagsága (S1)	0.15 mm	Csupaszolási hossz	8 mm
Vezeték-keresztmetszet	0.25 mm ²	Sínkód	Weidmueller

Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Rajz

