



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

### Általános rendelési adatok

Változat	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, sárga
Rendelési szám	<a href="#">9026080000</a>
Típus	H1,0/14 GE SV
GTIN (EAN)	4008 190026158
Qty.	500 Darab
Csomagolás	Multipack bag

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

## Méreték és tömegek

Nettó tömeg	0.11 g
-------------	--------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Érvéghüvely műanyag gallérral, sárga	Változat	Standard
-----------------	--------------------------------------	----------	----------

## Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	1.4 mm	Érintkező felület hossza (L2)	8 mm
Gallér átmérője (D2)	3 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0.25 mm
L1, mm	14.00 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 17
Fém hüvely vastagsága (S1)	0.15 mm	Csupaszolási hossz	10 mm
Vezeték-keresztmetszet	1 mm <sup>2</sup>	Sínkód	Weidmueller

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Rajz**

