


H120,0/50 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Változat	Érvéghüvely, Standard, 36 mm, 30 mm, kék
Rendelési szám	9028220000
Típus	H120,0/50 BL
GTIN (EAN)	4008 19089 1596
Qty.	25 Darab
Csomagolás	loose

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	9.08 g
-------------	--------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Érvéghüvely műanyag gallérral, kék	Változat	Standard
-----------------	------------------------------------	----------	----------

Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	16.5 mm	Érintkező felület hossza (L2)	30 mm
Gallér átmérője (D2)	21 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0.7 mm
L1, mm	50.00 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 4/0
Fém hüvely vastagsága (S1)	0.5 mm	Csupaszolási hossz	36 mm
Vezeték-keresztmetszet	120 mm ²	Sínkód	Weidmueller

Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Rajz

