


**H0,75/16 W SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

**Általános rendelési adatok**

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| Változat       | Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, fehér |
| Rendelési szám | <a href="#">9028290000</a>                 |
| Típus          | H0,75/16 W SV                              |
| GTIN (EAN)     | 4008 190902056                             |
| Qty.           | 500 Darab                                  |
| Csomagolás     | Multipack bag                              |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS                      | Megfelel                    |
| UL File Number Search     | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E499744                     |

## Méreték és tömegek

|             |        |
|-------------|--------|
| Nettó tömeg | 0.11 g |
|-------------|--------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Műszaki adatok

| Árucikk leírása | Érvéghüvely műanyag gallérral, fehér | Változat | Standard |
|-----------------|--------------------------------------|----------|----------|
|-----------------|--------------------------------------|----------|----------|

## Érvéghüvelyek

|                                 |                      |                                               |             |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| Érintkező felület átmérője (D1) | 1.2 mm               | Érintkező felület hossza (L2)                 | 10 mm       |
| Gallér átmérője (D2)            | 2.8 mm               | Műanyag gallér vastagsága (S2)                | 0.25 mm     |
| L1, mm                          | 16.00 mm             | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 18      |
| Fém hüvely vastagsága (S1)      | 0.15 mm              | Csupaszolási hossz                            | 12 mm       |
| Vezeték-keresztmetszet          | 0.75 mm <sup>2</sup> | Sínkód                                        | Weidmueller |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

**Rajz**

