

CRIMP-SET STRIPAX PLUS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Krimpkészletek

Általános rendelési adatok

Változat	Krimpelő szerszám készlet, Krimpelő szerszám: STRIPAX-Plus, Csupaszoló szerszám: STRIPAX-Plus, Krimpelési tartomány, min.: 0.5, Sínkód: Weidmüller
Rendelési szám	9028770000
Típus	CRIMP-SET STRIPAX PLUS
GTIN (EAN)	4032248278466
Qty.	1 Darab
Csomagolás	Műanyag doboz

CRIMP-SET STRIPAX PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Méretek és tömegek

Mélység	261 mm	Mélység (coll)	10.2756 inch
Magasság	57 mm	Magasság (coll)	2.2441 inch
Szélesség	338 mm	Szélesség (coll)	13.3071 inch
Nettó tömeg	1094 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Készlet a következőkkel: krimpelő/vágó szerszám 2,5 mm ² keresztmetszetig és Weidmüller szalagos érvéghüvelyek Weidmüller színek szerint
-----------------	--

Szortimentek

Krimpelési tartomány, max.	2.5 mm ²	Krimpelési tartomány, min.	0.5 mm ²
Csomagolás	Műanyag doboz	Csupaszoló szerszám	STRIPAX-Plus
Krimpelő szerszám	STRIPAX-Plus	Sínkód	Weidmüller
AEH száma	2500 pcs.		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMP-SET STRIPAX PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Érvéghüvely-csík



- Érvéghüvely-csíkok (50 db-os) összekapcsolása
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,5/14 OR BD	Változat
Rendelési szám	9004270000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190091774	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/14 W BD	Változat
Rendelési szám	9004290000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190006778	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/14 GE BD	Változat
Rendelési szám	9004320000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190167523	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/14 R BD	Változat
Rendelési szám	9004340000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190080723	
Qty.	500 ST	
Típus	H2,5/14D BL BD	Változat
Rendelési szám	9004360000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 8 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190083397	
Qty.	500 ST	

CRIMP-SET STRIPAX PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Stripax plus



Vágó-, csupaszoló és krimpelő szerszámok a csatlakoztatott érvéghüvely-szalagokhoz

- Vágás
- Csupaszolás
- Krimpelés
- Az érvéghüvelyek automatikus betöltése
- A racsní precíz krimpelést garantál
- Kioldás opció helytelen üzemelés esetén
- Hatékony: csak egy szerszám szükséges a vezetékezési munkához, így jelentős időt takaríthatunk meg
- Kizárólag összekapcsolt, egyenként 50 darabból álló Weidmüller érvéghüvely-szalagokat lehet megmunkálni. Az érvéghüvelyek tekercsen való használata károsodáshoz vezethet.

Általános rendelési adatok

Típus	STRIPAX PLUS 2.5	Változat
Rendelési szám	9020000000	Vágó, csupaszoló és krimpelő szerszám, Krimpelő szerszám
GTIN (EAN)	4008190067267	érvéghüvelyekhez, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Trapéz alakú krimpelés
Qty.	1 ST	

Koffer



- A ház törhetetlen polipropilénből készül
- Hordozható és áttekinthető tárolás minimális helyen
- Két masszív csúszó rögzítéssel
- A szortiment táskák és dobozok állítva tárolhatók és az elcsúszás veszélye nélkül egymásra helyezhetők
- betétekkel felosztható

Általános rendelési adatok

Típus	KOFFER PSC4-01	Változat
Rendelési szám	9028860000	Szerszámok, Tartódoboz
GTIN (EAN)	4032248304608	
Qty.	1 ST	