

**CRIMP-SET STRIPAX PLUS D**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Krimpkészletek

**Általános rendelési adatok**

Változat	Krimpelő szerszám készlet, Krimpelő szerszám: STRIPAX-Plus, Csupaszoló szerszám: STRIPAX-Plus, Krimpelési tartomány, min.: 0.5, Sínkód: DIN
Rendelési szám	<a href="#">9028780000</a>
Típus	CRIMP-SET STRIPAX PLUS D
GTIN (EAN)	4032248392766
Qty.	1 Darab
Csomagolás	Műanyag doboz

## CRIMP-SET STRIPAX PLUS D

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

### Méreték és tömegek

Mélység	261 mm	Mélység (coll)	10.2756 inch
Magasság	57 mm	Magasság (coll)	2.2441 inch
Szélesség	338 mm	Szélesség (coll)	13.3071 inch
Nettó tömeg	1100 g		

### Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

### Műszaki adatok

Árucikk leírása	Készlet a következőkkel: krimpelő/vágó szerszám 2,5 mm <sup>2</sup> keresztmetszetig és Weidmüller szalagos érvéghüvelyek DIN szinkód szerint
-----------------	--

### Szortimentek

Krimpelési tartomány, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Krimpelési tartomány, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Csomagolás	Műanyag doboz	Csupaszoló szerszám	STRIPAX-Plus
Krimpelő szerszám	STRIPAX-Plus	Sínkód	DIN
AEH száma	2500 pcs.		

### Besorolások

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

## CRIMP-SET STRIPAX PLUS D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Érvéghüvely-csík



- Érvéghüvely-csíkok (50 db-os) összekapcsolása
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H0,5/14D W BD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004280000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190162627	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/14D GR BD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004300000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190154837	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/14D R BD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004330000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190047498	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/14D SW BD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004350000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190005474	
Qty.	500 ST	
Típus	H2,5/14D BL BD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004360000</a>	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 8 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190083397	
Qty.	500 ST	

## CRIMP-SET STRIPAX PLUS D

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Stripax plus



Vágó-, csupaszoló és krimpelő szerszámok a csatlakoztatott érvéghüvely-szalagokhoz

- Vágás
- Csupaszolás
- Krimpelés
- Az érvéghüvelyek automatikus betöltése
- A racsnival precíz krimpelést garantál
- Kizárólag összekapcsolt, egyenként 50 darabból álló Weidmüller érvéghüvely-szalagokat lehet megmunkálni. Az érvéghüvelyek tekercsen való használata károsodáshoz vezethet.

## Általános rendelési adatok

Típus	STRIPAX PLUS 2.5	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9020000000</a>	Vágó, csupaszoló és krimpelő szerszám, Krimpelő szerszám érvéghüvelyekhez, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Trapéz alakú krimpelés
GTIN (EAN)	4008190067267	
Qty.	1 ST	

## Koffer



- A ház törhetetlen polipropilénből készül
- Hordozható és áttekinthető tárolás minimális helyen
- Két masszív csúszó rögzítéssel
- A szortiment táskák és dobozok állítva tárolhatók és az elcsúszás veszélye nélkül egymásra helyezhetők
- betétekkel felosztható

## Általános rendelési adatok

Típus	KOFFER PSC4-01	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9028860000</a>	Szerszámok, Tartódoboz
GTIN (EAN)	4032248304608	
Qty.	1 ST	