

CRIMP-SET PZ 50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Krimpkészletek

Általános rendelési adatok

Változat	Krimpelő szerszám készlet, Krimpelő szerszám: PZ 50, Csupaszoló szerszám: AM 25, Krimpelési tartomány, min.: 25, Sínkód: Weidmüller
Rendelési szám	9028850000
Típus	CRIMP-SET PZ 50
GTIN (EAN)	403224838405 1
Qty.	1 Darab
Csomagolás	Műanyag doboz

CRIMP-SET PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	261 mm	Mélység (coll)	10.2756 inch
Magasság	57 mm	Magasság (coll)	2.2441 inch
Szélesség	338 mm	Szélesség (coll)	13.3071 inch
Nettó tömeg	1759.55 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Készlet a következőkkel: krimpelő szerszám 50 mm ² keresztmetszetig, csupaszoló szerszám és érvéghüvelyek egyéb színekkel
-----------------	---

Szortimentek

Krimpelési tartomány, max.	50 mm ²	Krimpelési tartomány, min.	25 mm ²
Csomagolás	Műanyag doboz	Csupaszoló szerszám	AM 25
Krimpelő szerszám	PZ 50	Sínkód	Weidmüller
AEH száma	200 pcs.		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMP-SET PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szerszámok



Csupaszoló szerszám PVC kábelekhez

Általános rendelési adatok

Típus	AM 25	Változat	
Rendelési szám	9001540000	Szerszámok, Csupaszoló szerszámok	
GTIN (EAN)	4008190138271		
Qty.	1 ST		

Crimping tools



Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül

- Kilincsmű a pontos krímpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

Típus	PZ 50	Változat	
Rendelési szám	9006450000	Présszerszám, Krimpelő szerszám érvéghüvelyekhez, 25mm ² , 50mm ² , Fogas sajtolás	
GTIN (EAN)	4008190095796		
Qty.	1 ST		

Névl. vezeték-keresztmetszet 35 mm²

35 mm²

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

CRIMP-SET PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Általános rendelési adatok

Típus	H35,0/30D 16 R	Változat	
Rendelési szám	9019310000	Érvéghüvely, Standard, 19 mm, 16 mm, piros	
GTIN (EAN)	4008190102234		
Qty.	50 ST		

Névl. vezeték-keresztmetszet 50 mm²

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H50,0/36D BL	Változat	
Rendelési szám	9019340000	Érvéghüvely, Standard, 26 mm, 20 mm, kék	
GTIN (EAN)	4008190067632		
Qty.	50 ST		

Névl. vezeték-keresztmetszet 25 mm²

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H25,0/30T SW	Változat	
Rendelési szám	9021190000	Érvéghüvely, Standard, 18 mm, 16 mm, fekete	
GTIN (EAN)	4008190115166		
Qty.	50 ST		
Típus	H25,0/36T SW	Változat	
Rendelési szám	9021200000	Érvéghüvely, Standard, 24 mm, 22 mm, fekete	
GTIN (EAN)	4008190055400		
Qty.	50 ST		