

**AM 12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Csúszoló szerszám PVC kábelekhez

**Általános rendelési adatok**

Változat	Szerszámok, Csúszoló szerszámok
Rendelési szám	<a href="#">9030060000</a>
Típus	AM 12
GTIN (EAN)	4008190337827
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	10 mm	Mélység (coll)	0.3937 inch
Magasság	46 mm	Magasság (coll)	1.811 inch
Szélesség	97 mm	Szélesség (coll)	3.8189 inch
Nettó tömeg	32.42 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Csupaszoló szerszám UTP és STP adatkábelekhöz
-----------------	---

## Csupaszoló szerszámok

Kábeltípus	UTP- és STP-adatkábel	Vörösréz kábel - flexibilis, max.	4 mm <sup>2</sup>
Max. vezetékátmérő	12.5 mm	Min. vezetékátmérő	0.5 mm
Vágási mélység	állítható	UTP és STP adatkábelek, max. átmérő	8 mm
Csupaszolási tartomány AWG, max.	11 AWG	Csupaszolási tartomány AWG, min.	18 AWG
Vezeték-keresztmetszet, max.	122 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, min.	0.2 mm <sup>2</sup>

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

**Felhasználási példa**



**Felhasználási példa**



**Felhasználási példa**

