

AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Csupaszoló szerszám PVC kábelekhez

Általános rendelési adatok

Változat	Szerszámok, Csupaszoló szerszámok
Rendelési szám	9030060000
Típus	AM 12
GTIN (EAN)	4008190337827
Qty.	1 Darab

AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Méretek és tömegek

Mélység	10 mm	Mélység (coll)	0.3937 inch
Magasság	46 mm	Magasság (coll)	1.811 inch
Szélesség	97 mm	Szélesség (coll)	3.8189 inch
Nettó tömeg	32.42 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Csupaszoló szerszám UTP és STP adatkábelekhöz
-----------------	---

Csupaszoló szerszámok

Kábeltípus	UTP- és STP-adatkábel	Vörösréz kábel - flexibilis, max.	4 mm ²
Max. vezetékátmérő	12.5 mm	Min. vezetékátmérő	0.5 mm
Vágási mélység	állítható	UTP és STP adatkábelek, max. átmérő	8 mm
Csupaszolási tartomány AWG, max.	11 AWG	Csupaszolási tartomány AWG, min.	18 AWG
Vezeték-keresztmetszet, max.	122 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0.2 mm ²

Besorolások

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Drawings

Felhasználási példa



Felhasználási példa



Felhasználási példa

