


MEKA GN CST**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

- Koaxiális kábelekhez és (árnyékolt) körprofilú adatátviteli kábelekhez, 2,5 és 8 mm átmérő között
- 1, 2 és 3 fokozatú csupasolás egy művelettel

Általános rendelési adatok

Változat	Tartozékok, Késkazetta
Rendelési szám	9032000000
Típus	MEKA GN CST
GTIN (EAN)	4008 1900 10 102
Qty.	1 Darab

MEKA GN CST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	20 mm	Mélység (coll)	0.7874 inch
Magasság	10 mm	Magasság (coll)	0.3937 inch
Szélesség	40 mm	Szélesség (coll)	1.5748 inch
Hossz	40 mm	Hossz, inch	1.5748 inch
Nettó tömeg	9 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Késkazetta CST-hez három fokozatú hossz 7,1 mm, 5,1 mm
-----------------	--

Csúpszoló szerszámok

Szín	zöld	B csúpszolási méret	7.1 mm
C csúpszolási méret	5.1 mm		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		