


A kép illusztráció

- Koaxiális kábelekhez és (árnyékolt) körprofilú adatátviteli kábelekhez, 2,5 és 8 mm átmérő között
- 1, 2 és 3 fokozatú csupaszolás egy művelettel

Általános rendelési adatok

Változat	Tartozékok, Késkazetta
Rendelési szám	9032030000
Típus	MEKA GE CST
GTIN (EAN)	4008 19013319 1
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	20 mm	Mélység (coll)	0.7874 inch
Magasság	10 mm	Magasság (coll)	0.3937 inch
Szélesség	35 mm	Szélesség (coll)	1.378 inch
Hossz	35 mm	Hossz, inch	1.378 inch
Nettó tömeg	5 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Késkazetta CST-hez, kétrészes, 12 mm-es hossz
-----------------	--

Csupaszoló szerszámok

Szín	sárga	B csupaszolási méret	12 mm
------	-------	----------------------	-------

Besorolások

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		