


**MEKA RT CST****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Koaxiális kábelekhez és (árnyékolt) körprofilú adatátviteli kábelekhez, 2,5 és 8 mm átmérő között
- 1, 2 és 3 fokozatú csupasolás egy művelettel

**Általános rendelési adatok**

Változat	Tartozékok, Késkazetta
Rendelési szám	<a href="#">9032040000</a>
Típus	MEKA RT CST
GTIN (EAN)	4008 190004644
Qty.	1 Darab

**MEKA RT CST****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technical data****Méreték és tömegek**

Szélesség	30 mm	Szélesség (coll)	1.1811 inch
Hossz	30 mm	Hossz, inch	1.1811 inch
Nettó tömeg	5.28 g		

**Termékek környezetvédelmi megfelelése**

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

**Műszaki adatok**

Árucikk leírása	Késkazetta CST-hez, kétrészes, 6,0 mm-es hossz
-----------------	---

**Csupaszoló szerszámok**

Szín	piros	B csupaszolási méret	6 mm
------	-------	----------------------	------

**Besorolások**

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		