


**MEKA GR CST****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**A kép illusztráció**

- Koaxiális kábelekhez és (árnyékolt) körprofilú adatátviteli kábelekhez, 2,5 és 8 mm átmérő között
- 1, 2 és 3 fokozatú csupasolás egy művelettel

**Általános rendelési adatok**

Változat	Tartozékok, Késkazetta
Rendelési szám	<a href="#">9032050000</a>
Típus	MEKA GR CST
GTIN (EAN)	4008 190029708
Qty.	1 Darab

## MEKA GR CST

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	20 mm	Mélység (coll)	0.7874 inch
Magasság	10 mm	Magasság (coll)	0.3937 inch
Szélesség	33 mm	Szélesség (coll)	1.2992 inch
Hossz	33 mm	Hossz, inch	1.2992 inch
Nettó tömeg	5.28 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Késkazetta CST-hez, kétrészes, 3,9 mm-es hossz
-----------------	---

## Csupaszoló szerszámok

Szín	szürke	B csupaszolási méret	3.9 mm
------	--------	----------------------	--------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		