


**MEKA HG CST****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Koaxiális kábelekhez és (árnyékolt) körprofilú adatátviteli kábelekhez, 2,5 és 8 mm átmérő között
- 1, 2 és 3 fokozatú csupasolás egy művelettel

**Általános rendelési adatok**

Változat	Tartozékok, Késkazetta
Rendelési szám	<a href="#">9032210000</a>
Típus	MEKA HG CST
GTIN (EAN)	4008190466510
Qty.	1 Darab

## MEKA HG CST

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méreték és tömegek

Szélesség	80 mm	Szélesség (coll)	3.1496 inch
Hossz	80 mm	Hossz, inch	3.1496 inch
Nettó tömeg	1.88 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Késkazetta CST-hez 3 fokozatú hossz 6,0 mm, 6,0 mm
-----------------	--

## Csupaszoló szerszámok

Szín	Világoszöld	B csupaszolási méret	6 mm
C csupaszolási méret	6 mm		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		