



10,0 - 185,0 mm² (AWG 7 - 350 MCM) méretű
vezetékekhez
ónozott vörösréz
mérettűrések a DIN 46228 1. része szerint

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva

Általános rendelési adatok

Változat	Érvéghüvely, Standard, 32 mm, 32 mm, Nem
Rendelési szám	9036240000
Típus	H120,0/32
GTIN (EAN)	4032248068036
Qty.	25 Darab
Csomagolás	loose

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg

7.36 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot

Megfelel, kivétel nélkül

REACH SVHC

Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása

Érvéghüvely
műanyaggallér nélkül,
(2)Wire-end ferrule

Változat

Standard

Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)

16.5 mm

Érintkező felület hossza (L2)

32 mm

Gallér átmérője (D2)

19 mm

L1, mm

32.00 mm

Vezeték csatlakozási keresztmetszet
AWG, max.

AWG 4/0

Csupaszolási hossz

32 mm

Vezeték-keresztmetszet

120 mm²

Besorolások

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

