

H120,0/32**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



10,0 - 185,0 mm² (AWG 7 - 350 MCM) méretű
vezetékekhez
ónozott vörösréz
mérettűrések a DIN 46228 1. része szerint
• műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva

Általános rendelési adatok

Változat	Érvéghüvely, Standard, 32 mm, 32 mm, Nem
Rendelési szám	9036240000
Típus	H120,0/32
GTIN (EAN)	4032248068036
Qty.	25 Darab
Csomagolás	loose

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

UL File Number Search

[UL weboldal](#)

Tanúsítvány száma (cULus)

E499744

Méreték és tömegek

Nettó tömeg

7.36 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot

Megfelel, kivétel nélkül

REACH SVHC

Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása

Érvéghüvely
műanyaggallér nélkül,
(2)Wire-end ferrule

Változat

Standard

Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)

16.5 mm

Gallér átmérője (D2)

19 mm

Vezeték csatlakozási keresztmetszet
AWG, max.

AWG 4/0

Érintkező felület hossza (L2)

32 mm

L1, mm

32.00 mm

Csupaszolási hossz

32 mm

Vezeték-keresztmetszet

120 mm²

Besorolások

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 15.0

27-40-02-01

ETIM 9.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

