



10,0 - 185,0 mm<sup>2</sup> (AWG 7 - 350 MCM) méretű  
vezetékekhez  
ónozott vörösréz  
mérettűrések a DIN 46228 1. része szerint

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva

**Általános rendelési adatok**

Változat	Érvéghüvely, Standard, 32 mm, 32 mm, Nem
Rendelési szám	<a href="#">9036260000</a>
Típus	H185,0/32
GTIN (EAN)	4032248068050
Qty.	25 Darab
Csomagolás	loose

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg

9.54 g

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot

Megfelel, kivétel nélkül

REACH SVHC

Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Műszaki adatok

Árucikk leírása

Érvéghüvely  
műanyagallér nélkül,  
(2)Wire-end ferrule

Változat

Standard

## Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)

20 mm

Érintkező felület hossza (L2)

32 mm

Gallér átmérője (D2)

23.5 mm

L1, mm

32.00 mm

Vezeték csatlakozási keresztmetszet  
AWG, max.

AWG 350 MCM

Csupaszolási hossz

32 mm

Vezeték-keresztmetszet

185 mm<sup>2</sup>

## Besorolások

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

