

H185,0/32**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



10,0 - 185,0 mm² (AWG 7 - 350 MCM) méretű
vezetékekhez
ónozott vörösréz
mérettűrések a DIN 46228 1. része szerint
• műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva

Általános rendelési adatok

Változat	Érvéghüvely, Standard, 32 mm, 32 mm, Nem
Rendelési szám	9036260000
Típus	H185,0/32
GTIN (EAN)	4032248068050
Qty.	25 Darab
Csomagolás	loose

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	9.54 g
-------------	--------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Érvég hüvely műanyag gallér nélkül, (2) Wire-end ferrule	Változat	Standard
-----------------	--	----------	----------

Érvég hüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	20 mm	Érintkező felület hossza (L2)	32 mm
Gallér átmérője (D2)	23.5 mm	L1, mm	32.00 mm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 350 MCM	Csupaszolási hossz	32 mm
Vezeték-keresztmetszet	185 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

