



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Változat	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, narancssárga
Rendelési szám	9037220000
Típus	H0,5/18 ZH OR
GTIN (EAN)	4008190492694
Qty.	500 Darab
Csomagolás	loose

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	0.13 g
-------------	--------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Iker-érvéghüvely, narancssárga	Változat	Iker-érvéghüvely
-----------------	-----------------------------------	----------	------------------

Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	1.4 mm	Érintkező felület hossza (L2)	12 mm
Gallér szélesség (B)	3 mm	Gallér magassága (A)	5 mm
Műanyag gallér vastagsága (S2)	0.3 mm	L1, mm	18.00 mm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 20	Fém hüvely vastagsága (S1)	0.15 mm
Csupaszolási hossz	15 mm	Vezeték-keresztmetszet	0.5 mm ²
Sínkód	Weidmueller		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Rajz

