


**H1,0/19 ZH GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

**Általános rendelési adatok**

Változat	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 16 mm, 12 mm, sárga
Rendelési szám	<a href="#">9037270000</a>
Típus	H1,0/19 ZH GE
GTIN (EAN)	4008190492748
Qty.	500 Darab
Csomagolás	loose

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

## Méretek és tömegek

Nettó tömeg	0.18 g
-------------	--------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Iker-érvéghüvely, sárgas	Változat	Iker-érvéghüvely
-----------------	--------------------------	----------	------------------

## Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	2 mm	Érintkező felület hossza (L2)	12 mm
Gallér szélesség (B)	3.2 mm	Gallér magassága (A)	5.8 mm
Műanyag gallér vastagsága (S2)	0.3 mm	L1, mm	19.00 mm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 17	Fém hüvely vastagsága (S1)	0.15 mm
Csupaszolási hossz	16 mm	Vezeték-keresztmetszet	1 mm <sup>2</sup>
Sínkód	Weidmueller		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Rajz**

