


H1,5/16 ZH R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Változat	Érvéghüvely, lker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, piros
Rendelési szám	9037290000
Típus	H1,5/16 ZH R
GTIN (EAN)	4008190492762
Qty.	500 Darab
Csomagolás	loose

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

UL File Number Search [UL weboldal](#)

Tanúsítvány száma (cULus) E499744

Méreték és tömegek

Nettó tömeg 0.15 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül

REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Iker-érvéghüvely, piros	Változat	Iker-érvéghüvely
-----------------	-------------------------	----------	------------------

Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	2.2 mm	Érintkező felület hossza (L2)	8 mm
Gallér szélesség (B)	3.6 mm	Gallér magassága (A)	6.5 mm
Műanyag gallér vastagsága (S2)	0.3 mm	L1, mm	16.00 mm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 16	Fém hüvely vastagsága (S1)	0.15 mm
Csupaszolási hossz	11 mm	Vezeték-keresztmetszet	1.5 mm ²
Sínkód	Weidmueller		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Rajz

